

Алматы (7273)495-231  
 Ангарск (3955)60-70-56  
 Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Благовещенск (4162)22-76-07  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Владикавказ (8672)28-90-48  
 Владимир (4922)49-43-18  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Коломна (4966)23-41-49  
 Кострома (4942)77-07-48  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Курган (3522)50-90-47  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Ноябрьск (3496)41-32-12  
 Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Петрозаводск (8142)55-98-37  
 Псков (8112)59-10-37  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Саранск (8342)22-96-24  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
 Тамбов (4752)50-40-97  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Тольятти (8482)63-91-07  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)33-79-87  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Улан-Удэ (3012)59-97-51  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Чебоксары (8352)28-53-07  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Чита (3022)38-34-83  
 Якутск (4112)23-90-97  
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70    Казахстан +7(7172)727-132    Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: [mdj@nt-rt.ru](mailto:mdj@nt-rt.ru) || Сайт: <https://minimed.nt-rt.ru/>

## Технические характеристики



### Чаша для выпаривания

Применяются для выпаривания жидкостей и высушивания остатка. Внутренняя часть чаш покрыта глазурью.

Устойчивость к термоудару - 230°C.

Термостойкость глазури - 900°C.

| Артикул                      | Наименование | Номинальная вместимость, мл | Диаметр боковой, мм | Высота, мм | Уп., шт. |
|------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------|----------|
| <b>ГОСТ 9147-80 (Россия)</b> |              |                             |                     |            |          |
| 13000401                     | № 1          | 25                          | 62±2,0              | 25±1,0     | 5        |
| 13000402                     | № 2          | 50                          | 77±2,0              | 30±1,0     | 5        |
| 13000403                     | № 3          | 100                         | 97±3,0              | 35±1,0     | 5        |
| 13000413                     | № 4          | 150                         | 107±3,0             | 40±1,0     | 5        |
| 13000404                     | № 5          | 250                         | 123±3,0             | 50±2,0     | 5        |
| 13000405                     | № 6          | 450                         | 163±5,0             | 55±2,0     | 5        |
| 13000406                     | № 7          | 850                         | 205±5,0             | 60±2,0     | 1        |
| 13000414                     | № 8          | 1500                        | 265±7,0             | 75±2,0     | 1        |
| 13000400                     | № 9          | 4000                        | 335±10,0            | 100±3,0    | 1        |
| <b>Произведено в Китае</b>   |              |                             |                     |            |          |
| 13000407                     | 35 мл        | 35                          | 60±3,0              | 25±1,0     | 10       |
| 13000408                     | 50 мл        | 50                          | 70±3,0              | 28±1,0     | 5        |
| 13000409                     | 100 мл       | 100                         | 90±3,0              | 35±1,0     | 5        |
| 13000410                     | 250 мл       | 250                         | 118±4,0             | 48±2,0     | 10       |
| 13000411                     | 400 мл       | 400                         | 150±4,0             | 58±2,0     | 5        |
| 13000412                     | 750 мл       | 750                         | 180±5,0             | 62±3,0     | 5        |