

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: mdj@nt-rt.ru || Сайт: <https://minimed.nt-rt.ru/>

Технические характеристики

Кюветы для спектрофотометрии

Изготовлены из кварцевого стекла марки КУ–1 по технологии УФ склеивания. Устойчивы к действию кислот (кроме плавиковой кислоты) и разбавленных щелочей. Разработаны для спектрофотометров серии ПЭ, КФК–3–01, БиАн, Белур 600, МиниГем.



Артикул	Наименование	Длина оптич. пути, мм	Вместимость до метки, мл	Размеры, мм	Внутренние размеры, мм	Уп., шт
ТУ 4320-012-29508133-2009						
12002310	Кювета 1 мм	1	0,5	5 × 24 × 37	1+0,05 × 19 × 34	10
12002306	Кювета 3 мм	3	1,4	7 × 24 × 37	3+0,05 × 19 × 34	10
12002308	Кювета 5 мм	5	2,4	9 × 24 × 37	5+0,05 × 19 × 34	10
12002301	Кювета 10 мм	10	4,7	14 × 24 × 37	10+0,05 × 19 × 34	10
12002305	Кювета 20 мм	20	9,5	24 × 24 × 37	20+0,1 × 19 × 34	10
12002307	Кювета 30 мм	30	14,2	34 × 24 × 37	30+0,1 × 19 × 34	6
12002309	Кювета 50 мм	50	23,7	54 × 24 × 37	50+0,2 × 19 × 34	4
12002304	Кювета 100 мм	100	47,5	104 × 24 × 38	100+0,2 × 19 × 34	1
ГОСТ 20903-75						
12002303	Кювета 10x10 мм	10x10	3,3	12,5 × 12,5 × 45	10+0,03 × 10 × 43	10
12002315	Кювета 10x10 мм спрозрачными стенками	10x10	3,3	12,5 × 12,5 × 45	10+0,03 × 10 × 43	10